



## Souffle haute pression 400 ml (P303)

Aérosol qui agit efficacement sur les pièces difficiles à atteindre, comme les coins ou les fentes étroites. En une pression, il élimine les résidus de poussière et la saleté! Il est particulièrement adapté pour nettoyer les lentilles, les lunettes, les écrans d'ordinateur, des caméras.



**SOUFFLE HAUTE PRESSION** - Il élimine immédiatement la poussière déposée sur les surfaces les moins accessibles. Produit indiqué pour le nettoyage des lentilles, des objectifs, des ordinateurs, des mécanismes d'horlogerie et de divers instruments.

### Caractéristiques Techniques:

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Code barre              | EAN: 8034108890326                                      |
| Contenance              | 400 ml                                                  |
| Conditionnement         | 12 pièces                                               |
| Apparence               | cylindre contenant un liquide sous pression             |
| Couleur                 | ns                                                      |
| Odeur                   | inodore                                                 |
| Densité relative        | à 20 ° C 0,51÷ 0,55 g / ml                              |
| Point d'éclair          | A partir de -104 ° C à -60 ° C, extrêmement inflammable |
| La pression à 20 ° C    | 4/6 barres                                              |
| Ebullition              | -161,5 ° C - 0,5 ° C                                    |
| Temp. autoallumage      | + 287 ° C - 537 ° C                                     |
| Solubilité              | 24,4 à 60,4 mg / l                                      |
| Coefficient répartition | 1,09 + - 2.8 ( n-octanol / H2O)                         |

### MODE D'EMPLOI:

Tenir la bouteille en position verticale et pulvériser sur la surface à traiter. Utiliser la paille fournie pour les parties difficiles à atteindre. Ne pas trop insister pour éviter un refroidissement excessif du produit, qui réduirait la «circulation» du flux d'air". Ne pas vaporiser sur appareillages électriques en tension et/ou surchauffés. Le produit est extrêmement inflammable. **Attention:** l'utilisation de ce produit à tête en bas, crée une sensation avec effet de refroidissement jusqu'à -50 ° C



**EROGATORE SOFFIO ALTA PRESSIONE**  
HIGH PRESSURE BLOW ACTUATOR



### MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 0°C et supérieure aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

**CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION**